

Čeljust s prizmo, par Kaljeno jeklo, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	360540 125
GTIN	4250364401487
Razred artikla	31F

Opis

Uporaba:

Vpenjanje okroglih delov, navpično 16 – 74 mm; vodoravno 12 – 40 mm.

Tehnični opis

ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	LC
ustreza barvni kodi	Basic
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	NC8
Širina čeljusti b	125,6 mm
Dolžina čeljusti l	15 mm

za tip	125
Višina čeljusti h	39,8 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža