



Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376520 4
GTIN	4020772007911
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kotno nogo za stransko montažo.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M8×65 mm
Razdalja med izvrtinami f	32 mm
Celotna višina	280 mm

Držalna sila P2	3000 N
celotna dolžina	141 mm
Držalna sila P1	2000 N
Ø izvrtine d	8,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	32 mm
Tip	6803J
Vpenjalna višina H	60 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki