



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 2



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 376505 2 |
| GTIN | 4020772008895 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Razdalja med izvrtinami e | 20 mm |
| Celotna višina | 140 mm |
| Ø izvrtine d | 5,5 mm |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Pritisni vijak | M6×35 mm |
| Držalna sila P1 | 800 N |
| Držalna sila P2 | 1200 N |
| celotna dolžina | 78 mm |
| Razdalja med izvrtinami f | 23-31 mm |
| Tip | 6800NIJ |
| Vpenjalna višina H | 23 mm |
| Vrsta izdelka | Navpični vpenjalniki |