



Navpični vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376510 5
GTIN	4020772007850
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z navpično nogo za pritrditev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Držalna sila P2	5000 N
Držalna sila P1	3000 N
Ø izvrtine d	8,5 mm

Razdalja med izvrtinami e	45 mm
Celotna višina	301 mm
Pritisni vijak	M12×80 mm
celotna dolžina	195 mm
Tip	6802J
Vpenjalna višina H	66 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki