



## Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376625 0
GTIN	4045197229908
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Celotna višina	17 mm
celotna dolžina	77 mm
Pritisni vijak	M4x20 mm
Ø izvrtine d	4,3 mm
Držalna sila P1	230 N
Razdalja med izvrtinami e	11,2 mm
Razdalja med izvrtinami f	16 mm
Držalna sila P2	380 N
Tip	376625 0

Vpenjalna višina H

8 mm

Vrsta izdelka

Vodoravni vpenjalnik