



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376610 0
GTIN	4020772008048
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	23 mm
Razdalja med izvrtinami f	16 mm
Razdalja med izvrtinami e	11,5–14,5 mm
Držalna sila P1	250 N
Pritisni vijak	M4×25 mm
celotna dolžina	79 mm

Držalna sila P2	400 N
Ø izvrtine d	4,6 mm
Tip	6830J
Vpenjalna višina H	14,5 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik