



## Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376630 4
GTIN	4020772008208
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Z navpično nogo za pritrnitev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Pritisni vijak	M8×65 mm
Držalna sila P1	2000 N
Ø izvrtine d	8,5 mm
Celotna višina	97 mm
celotna dolžina	287 mm
Držalna sila P2	3000 N
Razdalja med izvrtinami e	41 mm

Tip	6832J
Vpenjalna višina H	59 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik