

Garant**Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460095 150
GTIN	4045197444295
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Dolžina	150 mm
Toleranca ravnosti merilnega roba	0,003 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

DAkS-kalibriranjeLasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm	026010 500
--	------------

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200