



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376625 1
GTIN	4045197229915
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami f	19,7 mm
Razdalja med izvrtinami e	13,5 mm
Celotna višina	38 mm
Držalna sila P1	460 N
Držalna sila P2	700 N
celotna dolžina	105 mm
Ø izvrtine d	5,2 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Tip	376625 1

Vpenjalna višina H	18 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik