



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376610 1
GTIN	4020772008055
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	30 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Razdalja med izvrtinami f	19,7 mm
celotna dolžina	120 mm
Ø izvrtine d	5,2 mm
Držalna sila P2	1100 N

Razdalja med izvrtinami e	13–14,5 mm
Držalna sila P1	800 N
Tip	6830J
Vpenjalna višina H	19 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik