

**Delavniško ravnilo, točnost 1, Dolžina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460400 2000
GTIN	4045197206718
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani Oblika B, z dvema zareza za boljši oprijem z roko in lakiranim srednjim delom.

**Uporaba:**

Za kontrolo in natančno delo.

**Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

**Napotek:**

**Izvedba iz nerjavnega jekla** dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

**Tehnični opis**

Širina preseka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Dolžina	2000 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,037 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Opis oblike	Presek I-oblike
Oblika	B
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1

Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

**Storitve**

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 2000 mm	026080 2000
--	-------------