



## Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376710 2
GTIN	4020772008413
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

S kolenastim prenosom. Lastna blokada preprečuje sprostitvev.

- Kovice iz nerjavnega jekla, ležajna mesta so namazana.
- Z dolgim vodilom za potisni drog.
- Ročaj se lahko zavrti v poljubni kot.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.

#### Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

#### Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

#### Napotek:

- Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

### Tehnični opis

Držalna sila P (tlak in vlek)	2000 N
-------------------------------	--------

Ø izvrtine d	5,6 mm
Čelni navoj na vpenjalniku	M16×1,5 mm
Pritisni vijak	M6×25 mm
Vpenjalni hod	26 mm
Širina kotne noge K	50 mm
Razdalja med izvrtinami f	31,8 - 36 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	20 mm
Celotna višina H	85,5 mm
Celotna dolžina L	244 mm
Tip	6841J
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

## Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 2	376730 2
Kotna noga, stabilna Tip 5	376730 5
Kotna noga, stabilna Tip 3	376730 3