



Vodoravni vpenjalnik s kotno nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376640 2
GTIN	4020772008277
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

S kotno nogo za stransko montažo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitvev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Ø izvrtine d	5,6 mm
Razdalja med izvrtinami f	25,5 mm
Celotna višina	94 mm
Držalna sila P1	1000 N
Držalna sila P2	1200 N

Razdalja med izvrtinami e	20 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
celotna dolžina	162 mm
Tip	6833J
Vpenjalna višina H	48 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik