



## Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376508 1
GTIN	4045197226266
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	16 mm
celotna dolžina	51,5 mm
Držalna sila P1	500 N
Držalna sila P2	710 N
Ø izvrtine d	3 mm
Celotna višina	77 mm

Razdalja med izvrtinami f	24 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Tip	376508 1
Vpenjalna višina H	19 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki