



## Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376625 2
GTIN	4045197229922
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtnanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	26 mm
Pritisni vijak	M6x40 mm
Razdalja med izvrtinami f	25 mm
Držalna sila P1	1200 N
Ø izvrtine d	5,5 mm
celotna dolžina	163 mm
Držalna sila P2	1400 N
Celotna višina	54 mm
Tip	376625 2

Vpenjalna višina H	24 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik