

**Delavniško ravnilo, točnost 1, Dolžina: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460400 3000
GTIN	4045197206725
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani Oblika B, z dvema zareza za boljši oprijem z roko in lakiranim srednjim delom.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Obseg dobave:

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

Tehnični opis

Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,054 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Opis oblike	Presek I-oblike
Dolžina	3000 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Oblika	B
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1

Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

Storitve

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 3000 mm	026080 3000
--	-------------