



Vpenjalnik s potisnim drogom s kotno nogo, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376710 3
GTIN	4020772008420
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kolenastim prenosom. Lastna blokada preprečuje sprostitvev.

- Kovice iz nerjavnega jekla, ležajna mesta so namazana.
- Z dolgim vodilom za potisni drog.
- Ročaj se lahko zavrti v poljubni kot.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.
- S poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kotna noga je odstranljiva, zato je mogoča pritrditev na steno iz pločevine.

Uporaba:

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

Napotek:

- Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!

Tehnični opis

Vpenjalna višina b do sredine vijaka	25 mm
--------------------------------------	-------

Držalna sila P (tlak in vlek)	2500 N
Vpenjalni hod	32 mm
Čelni navoj na vpenjalniku	M 20×1,5 mm
Ø izvrtine d	6,5 mm
Pritisni vijak	M8×35 mm
Širina kotne noge K	60 mm
Razdalja med izvrtinami f	29,5 - 42,5 mm
Celotna višina H	108 mm
Celotna dolžina L	302,5 mm
Tip	6841J
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 2	376730 2
Kotna noga, stabilna Tip 5	376730 5
Kotna noga, stabilna Tip 3	376730 3