



## Vodoravni vpenjalnik s kotno nogo, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376640 3
GTIN	4020772008284
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

S kotno nogo za stransko montažo.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitvev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami f	28,5 mm
celotna dolžina	206 mm
Držalna sila P1	1800 N
Ø izvrtine d	6,8 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm

Celotna višina	86,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	24 mm
Držalna sila P2	2500 N
Tip	6833J
Vpenjalna višina H	40 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik