



## Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376508 2
GTIN	4045197226273
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitvev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Držalna sila P1	1200 N
Pritisni vijak	M6×50 mm
Celotna višina	140 mm
Razdalja med izvrtinami e	12,5 mm
Ø izvrtine d	5,2 mm
Držalna sila P2	1500 N

Razdalja med izvrtinami f	27 mm
celotna dolžina	74,5 mm
Tip	376508 2
Vpenjalna višina H	22,5 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki