



## Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376610 3
GTIN	4020772008086
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Držalna sila P1	1800 N
Razdalja med izvrtinami f	22–31,8 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Razdalja med izvrtinami e	25,7 mm
Ø izvrtine d	6,5 mm
Celotna višina	48,5 mm

Držalna sila P2	2500 N
celotna dolžina	206 mm
Tip	6830J
Vpenjalna višina H	32 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik