



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376625 3
GTIN	4020772390358
Razred artikla	32S

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	68,5 mm
Ø izvrtine d	6,6 mm
celotna dolžina	190 mm
Razdalja med izvrtinami f	31,6 mm
Razdalja med izvrtinami e	26 mm
Držalna sila P2	2300 N
Pritisni vijak	M8X50 mm
Držalna sila P1	1650 N
Tip	376625 3

Vpenjalna višina H	33 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik