

**Delavniško ravnilo, točnost 2, Dolžina: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460500 500
GTIN	4045197206732
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Opis oblike	pravokotni presek
Dolžina	500 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	5,5 mm
Oblika	A
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	29,3 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,021 mm
Standard	DIN 874
Točnost	2
Značilnost blagovnega imena	točnost 2
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

StoritveDAkkS-kalibriranjeDelavniško ravnilo maksimalna dolžina
750 mm

026090 750

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 500
mm

026080 500