

**Delavniško ravnilo, točnost 0, Dolžina: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460300 500
GTIN	4045197206633
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančno fino preverjanje.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Dolžina	500 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Oblika	A
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,007 mm
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

Storitve

DAkkS-kalibriranje Delavniško ravnilo maksimalna dolžina
750 mm

026090 750

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 500
mm

026080 500