



## Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376760 4
GTIN	4020772092627
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritisni vijak.
- Kaljeni čepi, sintrane puše ne zahtevajo vzdrževanja.
- Za velike vpenjalne sile.
- Osnovno telo je iz temprane litine, brunirano.

#### Uporaba:

- Za hitro vpenjanje / sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtnanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

### Tehnični opis

Masa	0,65 kg
Razdalja med izvrtinami I	36,5 mm

Razdalja med izvrtinami k	25 mm
Ø izvrtine d	5,5 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	12 mm
Pritisni vijak	M8×35 mm
Dolžina osnovnega telesa f	90 mm
Širina osnovnega telesa n	47 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	7000 N
Vpenjalni hod	32 mm
Razdalja med izvrtinami g	33,3 mm
Celotna višina H	132 mm
Celotna dolžina L	155 mm
Tip	6842PL
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom