

**HOLEX****Montažno ravnilo ozka izvedba, točnost 1, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460800 1000
GTIN	4045197225948
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Izdelana iz jeklenega I-profila z luknjami za zmanjšanje mase. S fino brušenimi merilnimi ploskvami. Stranice prav tako brušene. Ravnilo je na merilnih ploskvah lakirano z barvo s tolčenim vzorcem.

**Ozka izvedba, točnost 1.****Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

**Napotek:**

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Dobava v leseni škatli.

**Tehnični opis**

Masa	5 kg
Širina preseka	30 mm
Višina preseka	100 mm
Dolžina	1000 mm

Kalibriranje	F7
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1
Material	Jekleni I-profil
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Montažna ravnila

### Storitve

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 1000 mm	026080 1000
--	-------------