

**Garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114360 v kaseti, TiN, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115245 1-13
GTIN	4045197024701
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Običajna debelina jedra brez širjenja.

Z natančnim brušenjem konice.

Profilno brušeni: večja točnost krožnega teka in natančna delitev, svedri za serijsko proizvodnjo.

Od velikosti 2,4 mm s konico oblike C.

Tehnični opis

Korak premera svedrov	0,5 mm
Število svedrov	25
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	TiN

Podatkovni list

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	56 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	37 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	6 m/min	S
GG(G)	primerno	31 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Podatkovni list

Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 10,5 mm	114360 10,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 11,5 mm	114360 11,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 11 mm	114360 11
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 12,5 mm	114360 12,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 13 mm	114360 13
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5
Spiralni sveder HSSN Ø DC h8 12 mm	114360 12
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 1-13	115475 1-13