

Garant**Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460095 500
GTIN	4045197444325
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Toleranca ravnosti merilnega roba	0,004 mm
Dolžina	500 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 500 mm	026000 500
	026010 500

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500
mm
