


HOLEX**Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376625 4
GTIN	4045197229946
Razred artikla	32S

Opis**Izvedba:**

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	90 mm
Ø izvrtine d	8,8 mm
Razdalja med izvrtinami f	43 mm
Držalna sila P1	2500 N
Držalna sila P2	3500 N
Pritisni vijak	M10×90 mm
Razdalja med izvrtinami e	41,2 mm
celotna dolžina	273 mm
Tip	376625 4

Vpenjalna višina H	45 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik