



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376610 4
GTIN	4020772008093
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami f	29-43 mm
Držalna sila P2	3000 N
Celotna višina	75 mm
celotna dolžina	287 mm
Pritisni vijak	M8×65 mm
Držalna sila P1	2000 N

Ø izvrtine d	8,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	41 mm
Tip	6830J
Vpenjalna višina H	45 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik