

**Delavniško ravnilo, točnost 0, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460300 1000
GTIN	4045197206640
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančno fino preverjanje.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu.

Tehnični opis

Dolžina	1000 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,012 mm
Oblika	A
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

Storitve

Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 1000
mm

026080 1000