


**Vpenjalnik s potisnim drogom s talno ploščo, Tip: 0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	376715 0
GTIN	4045197226778
Razred artikla	32S

**Opis****Izvedba:**

S **kolenskim vzvodom**. Lastna blokada preprečuje sprostitvev.

**Uporaba:**

Primerni za vgradnjo v posebne vpenjalne naprave, pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

**Napotek:**

· **Velikosti 0 in 3 sta dobavljivi tudi v izvedbi iz nerjavnega jekla!**

**Tehnični opis**

Ø izvrtine d	4,4 mm
Vpenjalni hod	16 mm
Pritisni vijak	M4×20 mm
Širina kotne noge K	27 mm
Razdalja med izvrtinami f	15,9 mm
Razdalja med izvrtinami e	15,9 mm

Držalna sila P (tlak in vlek)	450 N
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	12,7 mm
Celotna višina H	38 mm
Celotna dolžina L	140,5 mm
Tip	376715 0
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom