

**Delavniško ravnilo, točnost 2, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460500 1000
GTIN	4045197206749
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

**Uporaba:**

Za natančna dela v delavnicah.

**Napotek:**

**Izvedba iz nerjavnega jekla** dobavljiva pri proizvajalcu.

**Tehnični opis**

Dolžina	1000 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,033 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Oblika	A
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Standard	DIN 874
Točnost	2
Značilnost blagovnega imena	točnost 2
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

---

## Storitve

Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 1000  
mm

026080 1000