



## Vodoravni vpenjalnik z varnostnim zapahom, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376650 3
GTIN	4020772008819
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kompletno s poboljšanim, pocinkanim pritisknim vijakom.
- Kompaktna izvedba z novim ročajem.
- Ergonomski ročaj iz 2 komponent poveča udobje pri upravljanju, saj je prijemalna površina večja.
- Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

#### Uporaba:

Zaradi patentiranega varnostnega zapaha v zaprtem in odprtem stanju so posebno primerni za uporabo pri vibracijah in montažo nad glavo upravljavca.

### Tehnični opis

Držalna sila P1	1800 N
Razdalja med izvrtinami f	22–31,8 mm
Razdalja med izvrtinami e	25,7 mm
Celotna višina	48,5 mm
Držalna sila P2	2500 N

Pritisni vijak	M8×45 mm
celotna dolžina	206 mm
Ø izvrtine d	6,5 mm
Tip	6830SJ
Vpenjalna višina H	32 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik