



Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376630 0
GTIN	4020772008154
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Z navpično nogo za pritrnitev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	33 mm
Ø izvrtine d	4,6 mm
Pritisni vijak	M4×25 mm
Razdalja med izvrtinami e	11,5–15,5 mm
Držalna sila P2	400 N
Držalna sila P1	250 N
celotna dolžina	79 mm

Tip	6832J
Vpenjalna višina H	20 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik