

**Delavniško ravnilo, točnost 0, Dolžina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460300 1500
GTIN	4045197206657
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančno fino preverjanje.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

Tehnični opis

Višina preseka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,017 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Dolžina	1500 mm
Oblika	A
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7

Vrsta izdelka

Ploska delavniška ravnila

Storitve

Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 2000 mm

026080 2000