



Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376760 7
GTIN	4020772092665
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritiski vijak.
- Kaljeni čepi, sintrane puše ne zahtevajo vzdrževanja.
- Za velike vpenjalne sile.
- Osnovno telo je iz temprane litine, brunirano.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje / sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtnanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Tehnični opis

Masa	4,28 kg
Držalna sila P (tlak in vlek)	25000 N

Ø izvrtine d	10,5 mm
Dolžina osnovnega telesa f	198 mm
Razdalja med izvrtinami k	12 mm
Razdalja med izvrtinami g	54 mm
Pritisni vijak	M12×50 mm
Razdalja med izvrtinami l	45 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	22 mm
Razdalja med izvrtinami m	45 mm
Vpenjalni hod	75 mm
Širina osnovnega telesa n	84 mm
Celotna višina H	285 mm
Celotna dolžina L	355 mm
Tip	6842PL
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom