



Težki vpenjalnik s potisnim drogom, Tip: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376720 3
GTIN	4020772094232
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritisni vijak.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje/sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitvev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	41 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	30 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	4000 N
Ø izvrtine d	6,5 mm
Pritisni vijak	M8×35 mm

Razdalja med izvrtinami g	36 mm
Razdalja med izvrtinami f	44 mm
Vpenjalni hod	32 mm
Celotna višina H	116 mm
Celotna dolžina L	309 mm
Tip	6842
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom