



Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376630 1
GTIN	4020772008161
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Z navpično nogo za pritrnitev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M5×30 mm
Držalna sila P1	800 N
Držalna sila P2	1100 N
Celotna višina	43 mm
Ø izvrtine d	5,2 mm
Razdalja med izvrtinami e	13–14,5 mm
celotna dolžina	120 mm

Tip	6832J
Vpenjalna višina H	25,5 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik