



## Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376620 0
GTIN	4020772008932
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Držalna sila P2	400 N
celotna dolžina	79 mm
Razdalja med izvrtinami e	11,5–14,5 mm
Pritisni vijak	M4×25 mm
Razdalja med izvrtinami f	16 mm
Celotna višina	23 mm

Ø izvrtine d	4,6 mm
Držalna sila P1	250 N
Tip	6830NIJ
Vpenjalna višina H	14,5 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik