



Mikrometer za notranje merjenje MicroGauge, Merilno območje: 0,95-1,55mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428670 0,95-1,55
GTIN	5051102218928
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni merilni sistem za zelo natančno merjenje izvrtin od 0,95–10,35 mm. Kompakten format in majhna masa (masa kemičnega svinčnika) olajšujeta merjenje majhnih preciznih delov. Trdo kromirani, kroglasti merilni kontakti. Razločen LCD-prikazovalnik s preklopom ločljivosti do 0,0005 mm. Podatkovni izhod prek RS232 ali USB-vmesnika. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo (IP65).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 357, nastavitveni obroči s poročilom UKAS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Napotek:

Kot samostojna naprava ali v garnituri, globinska omejila so na voljo po ponudbi. Pri uporabi dodatnega adapterja je mogoča priključitev tipal Diatest.

Tehnični opis

Merilno območje merilnih glav	0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35; 1,27–1,45; 1,37–1,55 mm
Linearnost	Ø 1,0–1,55: največ 2 % merilnega hoda; najmanj 0,001/Ø 1,5–6,35: največ 1 % merilnega hoda; najmanj 0,001 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01/0,001/0,0005 mm
Merilno območje	0,95 - 1,55 mm
Število nastavitvenih obročev	5
Število merilnih glav	5
Ponovljivost	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2

