



Težki vpenjalnik s potisnim drogom, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376720 5
GTIN	4020772008581
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritisni vijak.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje/sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Tehnični opis

Vpenjalna višina b do sredine vijaka	38 mm
Vpenjalni hod	40 mm
Razdalja med izvrtinami e	41 mm
Razdalja med izvrtinami g	41 mm
Razdalja med izvrtinami f	50 mm

Ø izvrtine d	8,5 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	10000 N
Pritisni vijak	M12×50 mm
Celotna višina H	137,5 mm
Celotna dolžina L	380 mm
Tip	6842
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom