



Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376760 8
GTIN	4020772092689
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritiski vijak.
- Kaljeni čepi, sintrane puše ne zahtevajo vzdrževanja.
- Za velike vpenjalne sile.
- Osnovno telo je iz temprane litine, brunirano.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje / sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtnanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami k	14,5 mm
Vpenjalni hod	106 mm

Dolžina osnovnega telesa f	254 mm
Razdalja med izvrtinami l	70 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	28 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	45000 N
Ø izvrtine d	10,5 mm
Razdalja med izvrtinami g	57 mm
Razdalja med izvrtinami m	70 mm
Pritisni vijak	M16×80 mm
Širina osnovnega telesa n	86 mm
Masa	7,72 kg
Celotna višina H	360 mm
Celotna dolžina L	440 mm
Tip	6842PL
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom