



Vpenjalnik s potisnim drogom kratka izvedba, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376700 2
GTIN	4020772008543
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Nastavitveni vijaki so poboljšani.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi zaradi večje prijemalne površine.**

Uporaba:

- **Neposredna pritrditev na steno iz pločevine.**
- **V telo priprave s čelnim navojem.**

Dodatni pribor:

Kotna noga art. 376730.

Napotek:

- **Iz nerjavnega jekla po ponudbi.**

Tehnični opis

Čelni navoj na vpenjalniku	M 16×1,5 mm
Pritisni vijak	M6×25 mm

Vpenjalni hod	21,5 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	1000 N
Celotna višina H	73 mm
Celotna dolžina L	161,5 mm
Tip	6844J
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom

Pribor

Kotna noga, stabilna Tip 3	376730 3
Kotna noga, stabilna Tip 5	376730 5
Kotna noga, stabilna Tip 2	376730 2