

**Montažno ravnilo ozka izvedba, točnost 1, Dolžina: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460800 3000
GTIN	4045197225979
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Izdelana iz jeklenega I-profila z luknjami za zmanjšanje mase. S fino brušenimi merilnimi ploskvami. Stranice prav tako brušene. Ravnilo je na merilnih ploskvah lakirano z barvo s tolčenim vzorcem.

Ozka izvedba, točnost 1.**Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

Napotek:

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Dobava v leseni škatli.

Tehnični opis

Masa	26 kg
Dolžina	3000 mm
Širina preseka	40 mm
Višina preseka	140 mm

Kalibriranje	F7
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1
Material	Jekleni I-profil
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Montažna ravnila

Storitve

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 3000 mm	026080 3000
--	-------------