

## TAJIMA

### Jekleni meter, nerjaven, Dolžina: 300 mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	461620 300
GTIN	4975364041210
Razred artikla	46R

#### Opis

##### Izvedba:

Iz **nerjavnega** jekla, nesvetleča površina, z ostro skalo.

Na zgornjem robu metra je skala v mm, na spodnjem robu pa skala v 1/2 mm.

Na hrbtni strani metra je tabela za preračun merjenih vrednosti iz colskih/metrične in tabela Ø osnovnih izvrtin.

Material: Plemenito jeklo, INOX

Kalibriranje: F10

Točnost: 0,13 mm

Širina preseka: 25 mm

Debelina preseka: 1 mm

#### Tehnični opis

Dolžina	300 mm
Širina preseka	25 mm
Debelina preseka	1 mm
Kalibriranje	F10
Točnost	0,13 mm
Standard	EG I
Delitev zgornjega roba	1 mm
Delitev spodnjega roba	1/2 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka	Jekleni metri

---

**Storitve**Kalibriranje jeklenega metra maksimalna dolžina 500/2  
mm

016100 500/2

Signiranje lasersko graviranje Tip

018940