



Vodoravni vpenjalnik z navpično nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376630 2
GTIN	4020772008185
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Z navpično nogo za pritrnitev na mostiček ali varjeno konstrukcijo.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Ø izvrtine d	5,6 mm
Celotna višina	61 mm
Razdalja med izvrtinami e	26 mm
Držalna sila P2	1200 N
Pritisni vijak	M6×35 mm
Držalna sila P1	1000 N
celotna dolžina	164 mm

Tip	6832J
Vpenjalna višina H	34 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik