



Zapiralni vpenjalnik z vpenjalnim kavljem, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376740 1
GTIN	4020772094522
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitvev.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	19 mm
Držalna sila P (vlek)	2000 N
Ø izvrtine d	5,4 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	35 - 42 mm
Razdalja med izvrtinami f	26 - 30 mm
Debelina a	5,3 mm
Radij R	4,5 mm

Vpenjalna višina h	22,7 mm
Celotna višina H	34,5 mm
Celotna dolžina L	104,6 mm
Tip	6847
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki