

**Delavniško ravnilo, točnost 0, Dolžina: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460300 3000
GTIN	4045197206671
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani Oblika B, z dvema zareza za boljši oprijem z roko in lakiranim srednjim delom.

**Uporaba:**

Za natančno fino preverjanje.

**Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

**Napotek:**

**Izvedba iz nerjavnega jekla** dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

**Tehnični opis**

Višina preseka $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Oblika	B
Opis oblike	Presek I-oblike
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,032 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Dolžina	3000 mm
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0

Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

**Storitve**

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 3000 mm	026080 3000
--	-------------