

**Delavniško ravnilo, točnost 2, Dolžina: 3000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460500 3000
GTIN	4045197206770
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

Tehnični opis

Višina preseka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Opis oblike	pravokotni presek
Oblika	A
Dolžina	3000 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,083 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Standard	DIN 874
Točnost	2
Značilnost blagovnega imena	točnost 2
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7

Vrsta izdelka

Ploska delavniška ravnila

Storitve

Kalibriranjedelavniškega ravnila maksimalna dolžina 3000 mm

026080 3000