



Zapiralni vpenjalnik vodoravni, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376800 2
GTIN	4020772017095
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

V kompletu z nasprotnim držalom.

- **Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.**
- **Lastna blokada preprečuje sprostitvev.**
- **Kovice iz nerjavnega jekla.**
- **Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.**
- **Vpenjalniki so pocinkani.**
- **Vpenjalni kavelj je nastavljen z navojem.**
- **Površinsko kaljene ležajne puše.**
- **Ležajna mesta so namazana.**
- **Kavelj poboljšan.**

Uporaba:

Za zapiranje posod.

Napotek:

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami e	13 mm
---------------------------	-------

Razdalja med izvrtinami f	19,5 - 23,5 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	38 - 72 mm
Držalna sila P (vlek)	1600 N
Ø izvrtine d	5,2 mm
Vpenjalna višina h	12 mm
Celotna višina H	47 mm
Celotna dolžina L	125 - 159 mm
Tip	6848HJ
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki